

# XT50102 | Disque à tronçonner - Pour bois et bois avec clous entièrement enfoncés - Pour meuleuse ESSENTIAL (Etui carton)

Pour découpe du bois, ébauche de sculpture, entaillage de bois, vieillissement de poutre. A utiliser par des personnes expérimentées & dans un environnement totalement sécurisé.



- Denture alternée (ATB)
- Denture de chantier (ATB)
- Talon anti-recul



## Machines



## Applications



Bois avec clous Bois

## Caractéristiques



## Propriétés et bénéfices

- + Denture alternée (ATB) : Denture biseautée sur leur face supérieure, alternativement à droite et à gauche. ➡ Idéal pour des coupes longitudinales et transversales. Convient pour une utilisation universelle dans les bois tendres et durs, agglomérés...
- + Denture de chantier (ATB) : dents en carbure à dureté plus faible, dépassant très peu du corps de lame. ➡ Permet d'absorber les chocs. Pour bois y compris avec clous enfoncés, agrafes, reste de béton ...
- + Talon anti-recul : la présence d'un talon anti-recul est primordial. Ils sont situés à l'arrière des dents. On les trouve lorsque la lame comporte peu de dents. ➡ Limite la quantité de matière enlevée par chaque dent de la lame. Evite ainsi que l'effort de coupe ne soit trop important et élimine les rejets du bois.

**F.** L'utilisation de ce produit peut présenter un danger. Veuillez à prendre toutes les précautions nécessaires pour vous et sécurisez votre environnement de travail. Ce produit s'adresse exclusivement à des personnes expérimentées et maîtrisant l'usage d'une meuleuse. Ce produit doit être utilisé avec précaution et suivant les préconisations du fabricant de la machine, et en utilisant le carter de protection ainsi que la poignée latérale de la machine (usage à deux mains obligatoire).

**GB.** Use of this product may present a hazard. Be sure to take all the necessary precautions for yourself and secure your work environment. This product is intended exclusively for experienced people who have mastered the use of a grinder. This product must be used with precaution and following the recommendations of the manufacturer of the machine, and by using the protective casing as well as the side handle of the machine (use with both hands is compulsory).



Code	EAN	d1 lame	d2 Al.	Z	Bague	E1	E2	Tr/Min. MAX	QTY	PCB
XT50512004535	3128820045357	115	22.2	12		1.5	0	11600	1	1
XT50512004545	3128820045456	125	22.2	12		1.5	0	10700	1	1
XT50512004555	3221912006363	180	22.2	12		1.5	0	7400	1	1